

Istruzioni

Mouse 4800 dpi Backlit Gaming X2

N°. 1491363

Utilizzo conforme

Il mouse consente il funzionamento del computer grazie ai suoi 6 tasti e alla rotellina di scorrimento ed è perfettamente idoneo per giocare grazie all'impostazione comoda della velocità di campionamento.

Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi titolari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- Mouse
- Istruzioni



Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR visualizzato. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli



Il simbolo con il punto esclamativo nel triangolo indica note importanti nel presente manuale, che devono essere assolutamente rispettate.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi si estingue la garanzia.

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri specialisti.
- Attenzione, luce LED:
 - Non rivolgere mai lo sguardo al raggio LED!
 - Non rivolgere lo sguardo né direttamente né con strumenti ottici!
- Sistemare il cavo in modo che non vi si possa inciampare.

Messa in funzione

a) Connessione e superfici

- Posizionare il mouse su una superficie liscia, piana e sufficientemente grande.
- La rilevazione ottica del movimento del mouse USB in linea di principio non funziona su tutte le superfici.
 - Non funziona in particolare su superfici riflettenti o sul vetro.
 - In caso di problemi con il movimento del puntatore del mouse, provare ad usare un tappetino adatto.
 - Si noti, tuttavia, che il mouse può lasciare delle tracce su superfici delicate.
- Collegare la spina USB del mouse con una porta USB libera del proprio computer. La luce del mouse si accende.
- Il sistema operativo rileva il nuovo hardware e installa i driver necessari. Questi sono inclusi nel sistema operativo.

b) Tasti e rotellina di scorrimento

Tasto	Comando
Tasto sinistro	Seleziona, clicca; configurazione mediante sistema operativo
Tasto destro	Richiama il menu; configurazione mediante sistema operativo
Rotella di scorrimento con tasto	Scorre; configurazione mediante sistema operativo
Velocità di campionamento tasto (sulla parte superiore del mouse)	Impostazione della velocità di campionamento: 600 – 1200 – 2400 – 4800 dpi
Tasti Indietro e Avanti (laterali)	ad es. per passare da una pagina all'altra nel browser web

c) Impostazioni dovute al sistema

Aprire il menu di configurazione del mouse nel proprio sistema operativo. A seconda del sistema operativo si possono effettuare impostazioni aggiuntive del mouse, ad es. funzioni di scorrimento.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dal computer, prima di pulirlo.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Se il puntatore del mouse non dovesse più muoversi correttamente dopo un uso prolungato del mouse, controllare se il sensore sulla parte inferiore del mouse è sporco. Pulire il sensore soffiandovi sopra oppure pulirlo con un pennello morbido e pulito.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Non usare prodotti abrasivi o detergenti chimici.

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

■ Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Dati tecnici

Tensione/corrente in entrata5 V/CC, 500 mA via USB
USBUSB 2.0 e versioni superiori
Velocità di campionamento600 / 1200 / 2400 / 4800 dpi
Rilevazione di movimentoSensore ottico
Lunghezza cavo175 cm
Requisiti di sistemaWindows® XP (con SP1, SP2, SP3) (32 bit), Vista (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), RT; Mac OSX 10.4 o versioni superiori; Linux Kernel 2.4 o versioni superiori
Condizioni d'usoda -10 a +50 °C, UR 10 – 85 % (senza condensa)
Condizioni di immagazzinamentoda -20 a +60 °C, UR 10 – 95 % (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)76 x 40 x 125 mm
Peso144 g