

**Note importanti****Emettitore FM-19**

Codice 1526756

**Istruzioni per l'uso aggiornate**

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sulla pagina web.

**Avvertenze per la sicurezza**

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

**a) Generalità**

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
  - presenta danni visibili,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
  - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima potrebbero danneggiarlo.
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente a un esperto o a un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio assistenza tecnica clienti oppure ad altri specialisti.

**b) Persone e prodotto**

- Non utilizzare mai il prodotto subito dopo che è stato spostato da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa che si forma in questo caso potrebbe danneggiare il prodotto. Aspettare che il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Potrebbero volerci alcune ore.
- Non versare mai alcun liquido su dispositivi elettrici e non posizionare alcun oggetto pieno di liquidi accanto al dispositivo. Se dovessero penetrare del liquido oppure un oggetto all'interno del dispositivo, staccarlo dalla fonte di tensione.
- Non esercitare forza quando si collega la spina USB. Una spina USB si inserisce solo in un verso nelle prese USB.
- L'alloggiamento non deve essere coperto, altrimenti può riscaldarsi durante il funzionamento. Assicurarsi che vi sia un'adeguata ventilazione.
- Non praticare fori nell'alloggiamento del prodotto.
- Usare il prodotto solo all'interno di autoveicoli.

**Dichiarazione di conformità (DOC)**

Con la presente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che questo prodotto soddisfa la direttiva 2014/53/UE.

→ Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Scegliere la lingua cliccando sulla bandiera corrispondente ed inserire il codice componente del prodotto nel campo di ricerca; si ha poi la possibilità di scaricare la dichiarazione di conformità UE in formato PDF.

**Smaltimento**

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

**Dati tecnici**

Tensione/corrente di uscita.....	max.5 V/CC, 2,1 A (totale)
Carica .....	dispositivi mobili Android ed iPhone
Tensione in ingresso.....	12 V/CC
Campo di tensione.....	10 - 26 V/CC
Assorbimento in standby .....	<1 W
Rapporto segnale rumore.....	> 60 dB
Distorsione.....	< 0,1 %
Intervallo di frequenza .....	20 Hz - 15 kHz
Risoluzione (canale sinistro/destro)....	60 dB
Frequenza di trasmissione .....	87,6 - 107,9 Mhz
Modalità di trasferimento .....	Ciclo di controllo di fase/Stereo (phase-locked loop PLL)
Velocità di trasmissione.....	512 Bit
Ingresso audio connettore jack da.....	3,5 mm
Standard supportati .....	WAV, MP3
Supporta schede .....	SDHC e SDXC (schede mini-SD fino a un massimo di 32 GB)
Condizioni di funzionamento e stoccaggio.....	da -0 a +50 °C, 10 - 90 % di umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	52 x 47 x 78 mm
Peso .....	45 g