# KERN **BIC-A05**

Stabile intelaiatura per fossa, acciaio verniciato a polvere, per modelli con dimensioni piatto di pesata L×P×A 1200×1500×108 mm



## Pittogrammi

**STANDARD**




## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilancia |
| Gruppo di prodotti | Intelaiatura per fossa |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni (L×P×A) | 1288×1588×110 mm |
| Materiale | acciaio, verniciato a polvere |
| Materiale cella (celle) di carico | acciaio |
| Materiale | acciaio, verniciato a polvere |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente [Min] | -20 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 60 °C |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 2 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 1620×1300×120 mm |
| Metodo di spedizione | Spedizioniere |
| Peso netto ca. | 40 kg |
| Peso lordo ca. | 44 kg |
| Peso di spedizione | 44 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761193277 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |