

Dati per l'ordinazione

6SL3202-0AE31-8SA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

### Dati nominali

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	182,0 A
Potenza dissipata	0,470 kW

### Dati meccanici

Grado di protezione	IP00
Peso netto	80,00 kg
Larghezza	350,0 mm
Altezza	468,0 mm
Profondità	305,0 mm

### Connessioni

#### Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	150,00 mm <sup>2</sup>

#### Collegamento di potenza motore

Esecuzione	Morsetti a vite
Sezione di collegamento	150,00 mm <sup>2</sup>

#### Lunghezza cavo motore, max.

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

#### Connessione PE

Esecuzione	Vite M8
------------	---------