

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 14x51 mm, 20 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC secondo UL, indicatore con perno di bloccaggio



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile cilindrica SITOR
Esecuzione del prodotto	DC secondo UL
Esecuzione dell'indicatore di fusione	Dispositivo indicatore
Dati tecnici generali	
Classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
Grandezza della cartuccia fusibile	14 x 51 mm
Tipo di tensione	AC
Corrente / con AC / valore nominale	20 A
Tensione di alimentazione / con DC	600 V
Tensione di impiego / valore nominale	690 V
Dissipazione	
Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	6 W
Circuito principale	
Corrente di impiego / valore nominale	20 A

Dettagli

Parte integrante del prodotto / indicatore di fusione	Sì
Posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
Peso netto	19 g

Certificati

Codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	F
• secondo IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1420-5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1420-5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1420-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



