



Klemme, Schraubanschluss, Sicherungsklemme für Zoll-Sicherung, mit Leuchtanzeige, 6mm², schwarz

Ausführung		
Produkt-Markename	SETRON	
Allgemeine technische Daten		
Klemmen-Rastermaß	8 mm	
Versorgungsspannung		
Betriebsspannung / Bemessungswert	630 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A	
Erscheinungsbild		
Farbe	schwarz	
Produktdetails		
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein	
Anzahl		
Anzahl der Klemmebenen	1	
Anschlüsse		
Abisolierlänge	10 mm	
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig		
• minimal	0,2 mm ²	
• maximal	10 mm ²	
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig		
• mit Aderendbearbeitung / minimal	0,2 mm ²	
• mit Aderendbearbeitung / maximal	6 mm ²	
Ausführung des Anschlusses		
• 1	Schraubanschluss	
• 2	Schraubanschluss	
Position / der Anschlussklemme	seitlich	
Mechanischer Aufbau		
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	73 mm	
Länge	58 mm	
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm	
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-25 °C	
• maximal	55 °C	
allgemeine Produktzulassung		
	Konformitätser-	Sonstige

[Bestätigungen](#)[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH1000-1PH38>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH1000-1PH38>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH1000-1PH38

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



