

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE21-4SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	14,0 A
Verlustleistung	0,085 kW

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	10,00 kg (22,05 lb)

Maße

Breite	153,0 mm (6,02 in)
Höhe	270,0 mm (10,63 in)
Tiefe	100,0 mm (3,94 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	6,00 mm ² (AWG 10)
Länge	0,50 m (1,64 ft)

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	6,00 mm ² (AWG 10)

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200,00 m (656,17 ft)
Ungeschirmt	300,00 m (984,25 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------