

Dati per l'ordinazione

6SL3202-0AE28-8SA0



Figura simile

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Numero di fasi	3 AC
Tensione di rete	380 ... 480 V
Corrente nominale	92,0 A
Potenza dissipata	0,251 kW

Dati meccanici

Grado di protezione	IP00
Peso netto	45,00 kg
Larghezza	275,0 mm
Altezza	368,0 mm
Profondità	275,0 mm

Connessioni

Collegamento di potenza Power Module

Esecuzione	morsetto a vite
Sezione di collegamento	95,00 mm ²

Collegamento di potenza motore

Esecuzione	Morsetti a vite
Sezione di collegamento	95,00 mm ²

Lunghezza cavo motore, max.

Schermato	200 m
Non schermato	300 m

Connessione PE

Esecuzione	Vite M8
------------	---------