



SIMATIC DP, Anschlussmodul für PROFINET Interface-Module ET 200 PRO; M12/7/8", 2x M12 und 2x 7/8"

Abbildung ähnlich

Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	keine Stromaufnahme, nur Einspeisestrom, max. 8 A
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	keine Stromaufnahme, nur Einspeisestrom, max. 8 A
Zubehör	
Funktionsbeschreibung	Anschlussmodul IM PN; 2x M12 2x 7/8", Stromeinspeisung aus 1L+ und 2L+ max. je 8 A, interne Weiterleitung 2L+ max. 8 A, 1L+ max. 5 A
gehört zum Produkt	M154-4PN High Feature
Maße	
Breite	90 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	51 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	540 g
<b>letzte Änderung:</b>	19.12.2020 