



Schutzfolie 10"-Touch-Geräte, Typ 1, für Thin Client 10", MP 277 10" Touch bis Erzeugnisstand "ES 14" Menge: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 10"
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; entspiegelt
Maße	
Breite	292 mm
Höhe	248 mm
Dicke	0,125 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	<a href="#">6AV6545-0CC10-0AX0</a>
<b>letzte Änderung:</b>	15.01.2021