



Abbildung ähnlich

SIMATIC HMI Anschlusskabel für KTPX00(F) Mobile, Länge 8 Meter

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Anschlusskabel
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (ehemals C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Leitungen	
Leitungslänge	8 m
maximale Zugbelastung	300 N
Farbe des Kabelmantels	
• grün	Ja
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	auf Anfrage
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2125-*

letzte Änderung: 16.04.2021