



Figura simile

Dati per l'ordinazione

6SE6400-4BD24-0FA0

N. d'ordine del cliente :

N. d'ordine Siemens :

N. di offerta :

Annotazione :

N. di item :

N. di commessa :

Progetto :

Dati nominali

Tensione circuito intermedio, max. DC 900,0 V

Potenza nominale Pdb 4,000 kW

Potenza nominale, max. 80,00 kW

Dati tecnici generali

Resistenza 8 Ω

Dati meccanici

Grado di protezione IP20 / UL open type

Peso netto 16,70 kg (36,82 lb)

Larghezza 395,0 mm (15,55 in)

Altezza 650,0 mm (25,59 in)

Profondità 315,0 mm (12,40 in)

Connessioni

Collegamento di potenza

Esecuzione Bullone M6

Sezione di collegamento 35,00 mm²

Connessione PE

Esecuzione Bullone M6

Esecuzione sull'apparecchio Bullone M6

Interruttore termico

Esecuzione Contatto di riposo

Sezione di collegamento 2,50 mm²