



SIMATIC Busadapter: BA LC/FC, Medienkonverter Glas-LWL/CU 1x LC FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BA LC/FC
HW-Funktionsstand	ab FS04
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse Anzahl der SCRJ-Ports Anzahl der LC-Ports 	1 0 1; Wellenlänge von 1 270 ... 1 380 nm, entsprechend 100BASE-FX
Leitungslänge	
— Cu-Leitungen	100 m
— Multimode Gradientenfaser 50/125 µm	3 km
— Multimode Gradientenfaser 62.5/125 µm	3 km
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> waagerechte Einbaulage, min. waagerechte Einbaulage, max. senkrechte Einbaulage, min. senkrechte Einbaulage, max. 	-30 °C 60 °C -30 °C 50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
<ul style="list-style-type: none"> Aufstellungshöhe über NN, max. 	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	69,5 mm
Tiefe	59 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	50 g
letzte Änderung:	14.03.2022