



DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Jalousietaster mit elektrischer Verriegelung 10A 250V und Symbolen auf/ab, 66x 75mm

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	Jalousietaster
Ausführung des Produkts	mit elektrischer Verriegelung 10A 250V und Symbolen auf/ab, 66x 75mm
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung des Betätigungselements	Wippe
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	2
Bauart des Schalters	Taster 2-polig
Montageart	Aufputz
Werkstoff	sonstige
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	glänzend
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Nein
Produktbestandteil / Beschriftungsfeld	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion	
• elektronische Bedienung	Nein
• mechanische Bedienung	Ja
Anzeige und Bedienung	
Anzahl der Tasten	2
Mechanischer Aufbau	
Höhe	75 mm

Tiefe	47 mm	
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube	
Material / des Gehäuses	Kunststoff	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TD4708>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TD4708>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TD4708

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



