



Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE. Für LS, FI-Schutzschalter, FI/LS Schalter bis 3P, Ein-/ Ausschalter

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Fernantrieb Basic
Ausführung der Anzeige / LED	Nein
Ausführung des Produkts	anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut	Nein
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert	24 V
• bei AC / Bemessungswert / minimal	12 V
• bei AC / Bemessungswert / maximal	30 V
• bei DC / Bemessungswert / minimal	12 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	48 V
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] / während Standby	1 W
Steuerstromkreis	
Spannungsart / der Steuerspannung	AC/DC
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Nein
Produktbestandteil	
• Fehlersignalschalter	Nein
• Hilfsschalter	Nein
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0
Produkterweiterung / montierbar	universal
Produkterweiterung	Fernantrieb
Anzahl der Fern-Rücksetzungen / je Minute	2
Anschlüsse	
Leitungslänge / im Steuerstromkreis	1 500 m
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm ²
• maximal	1,5 mm ²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• minimal	0,2 N·m

• maximal	0 N·m	
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	14 ... 30	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Breite	27 mm	
Tiefe	70 mm	
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2	
Nettogewicht	151 g	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-25 °C	
• maximal	45 °C	
Umgebungstemperatur / während Lagerung		
• minimal zulässig	-40 °C	
• maximal zulässig	55 °C	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Railway	Gefahrgut
----------------	------------------

[Bestätigungen](#)

[Transport Information](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3053>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3053>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3053

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





