

Produkttyp-Bezeichnung

IE FC RJ45 Modular Outlet (ohne Insert)

IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module ohne Insert CAT6 1 Packung =1 Stück.



Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 / bei Industrial Ethernet 	10 Mbit/s
<ul style="list-style-type: none"> • 2 / bei Industrial Ethernet 	100 Mbit/s
<ul style="list-style-type: none"> • 3 / bei Industrial Ethernet 	1000 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
<ul style="list-style-type: none"> • für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen 	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen • FastConnect 	integrierte Schneid-/Klemmkontakte Ja
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Metall
Anzahl der Wiederverwendungen	10
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	50 mm
Höhe	115,25 mm
Tiefe	58,95 mm
Nettogewicht	450 g
anschließbarer Kabeldurchmesser	9,5 ... 9,5
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm DIN-Hutschienenmontage 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Wandmontage 	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb 	-20 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Transport 	-40 ... +80 °C
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	95 %
Schutzart IP	IP40
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> • siliconfrei 	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
<ul style="list-style-type: none"> • RoHS-Konformität 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • UL-Zulassung 	Ja

Standard für strukturierte Verkabelung	Cat 6
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link <ul style="list-style-type: none">• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool• zur Webseite: Industrielle Kommunikation• zur Webseite: Industry Mall• zur Webseite: Information and Download Center• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker• zur Webseite: Bilddatenbank• zur Webseite: CAx-Download-Manager• zur Webseite: Industry Online Support	<ul style="list-style-type: none">http://www.siemens.com/tia-selection-toolhttp://www.siemens.com/simatic-nethttps://mall.industry.siemens.comhttp://www.siemens.com/industry/infocenterhttps://sie.ag/2QdlxcPhttp://automation.siemens.com/bilddbhttp://www.siemens.com/caxhttps://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	30.06.2021 