

CD 80X25 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Simile alla figura

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CD 80X25 4/6 GY
Nr.Cat.	2589180000
Versione	Canalina portacavi, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118602692
CPZ	32 m

CD 80X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	2.000 mm	Lunghezza (pollici)	78,74 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Posizione verticale	80 mm	Altezza (pollici)	3,15 inch
Peso netto	456 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Canalina di cablaggio flessibile	No
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	grigio
Coperchio	Sì	Distanza intaglio	6 mm
Larghezza intaglio	4 mm	Materiale	PVC
Resistente alle correnti superficiali	Sì	Sezione utilizzabile	1.520 mm ²
Tipo di montaggio	se avvitato, incollato, rivettato	Versione del quadro elettrico laterale	fessurato

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [STEP](#)

Foglio dati**CD 80X25 4/6 GY**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni