

Istruzioni per l'uso

Armadio di rete con 12 porte, 25,4 cm (10")

N. d'ordine 1783459

Armadio di rete con 8 porte, 25,4 cm (10")

N. d'ordine 1783460

Uso previsto

Il prodotto è pensato per essere installato in un armadio distribuzione di rete e supporta i principali moduli standard.

Per motivi di sicurezza, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. L'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli descritti sopra potrebbe comportare danni allo stesso. Inoltre, un uso improprio può causare pericoli quali cortocircuiti, incendi e scosse elettriche. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. Si raccomanda di mettere questo prodotto a disposizione di terze parti accompagnandolo con le istruzioni di funzionamento.

Questo prodotto è conforme alle disposizioni di legge nazionali ed europee in vigore. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della spedizione

- Pannello di permutazione
- 2 viti
- 2 tasselli per montaggio a parete
- Fascette serracavi (75 x 1,9 mm)
 - N. d'ordine 1783459, 12 x fascette serracavi
 - N. d'ordine 1783460, 8 x fascette serracavi
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo inscritto in un triangolo viene utilizzato per mettere in evidenza informazioni importanti contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.

Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, la Società declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, potrebbero danneggiare il prodotto.



- Osservare sempre le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi eventualmente collegati al prodotto.
- Consultare un tecnico in caso di dubbi sull'uso o sulla connessione del prodotto, o in caso di domande sulla sicurezza.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico o in un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

Installazione

- Il sistema portante è dotato di due interruttori di blocco del coperchio posizionati su ciascun lato, verso la parte posteriore dello stesso sistema portante.
- Ruotare gli interruttori di blocco in modo da poter rimuovere il coperchio.
- Rimuovere con delicatezza il coperchio e inserire un modulo principale (non più grande di 17,2 mm) nel sistema portante.
- Riposizionare il coperchio e ruotare gli interruttori di blocco in modo da bloccare il coperchio in posizione.
- Installare il sistema in un armadio di distribuzione, utilizzando come riferimento la sagoma a forma di L presente sul lato inferiore del sistema portante (utilizzare le viti e i tasselli per montaggio a parete forniti in dotazione, se necessario).
- Fissare i cavi del modulo principale utilizzando le fascette serracavi fornite in dotazione.
- Collegare il cavo di messa a terra ad un adeguato connettore di terra.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche, in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento o compromettere il corretto funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto e senza pelucchi.

Smaltimento



Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità con le disposizioni di legge applicabili.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

a) N. d'ordine 1783459

Porte	12
Materiale	SPCC, spessore 1,2 mm
Condizioni di esercizio	da +10 a +60 °C, 30 – 80% umidità relativa
Condizioni di conservazione	da -40 a +70 °C, 30 – 80% umidità relativa
Dimensioni (L x A x I)	114 x 221 x 44,45 mm
Peso	632 g

b) N. d'ordine 1783460

Porte	8
Materiale	SPCC, spessore 1,2 mm
Condizioni di esercizio	da +10 a +60 °C, 30 – 80% umidità relativa
Condizioni di conservazione	da -40 a +70 °C, 30 – 80% umidità relativa
Dimensioni (L x A x I)	114 x 162 x 44,45 mm
Peso	500 g