



## Extender HDMI 2.0 10.2G su Fibra Ottica, 300m

Cod.Art.: 38170

### Descrizione

- Estende segnali HDMI fino a 300m di distanza tramite un cavo in fibra ottica (non incluso)
- Supporta risoluzioni fino a Ultra HD 4K 60Hz 4:2:0 8 bit, 1080p 3D compreso
- Larghezza di banda complessiva 10.2 Gbps da una singola connessione con cavo in fibra duplex
- Supporta formati audio HDMI come Dolby True HD e DTS-HD
- 2 anni di garanzia

Extender HDMI su fibra ottica LC molto compatti e facili da usare, una delle soluzioni con rapporto qualità prezzo migliore sul mercato per l'estensione di segnali HDMI su distanze molto lunghe. Le due unità sono alimentate via USB e inviano segnali HDMI non compressi fino a 300m di distanza con un cavo standard in fibra ottica OM3 LC duplex multimodale 50/125µm (non incluso).

La fornitura comprende due moduli, trasmettitore e ricevitore, da connettere direttamente a sorgente e monitor HDMI. I due moduli vanno collegati tra loro con un singolo cavo in fibra ottica LC duplex della dimensione desiderata (non incluso).

Nota Bene: questo Extender supporta segnali DisplayPort 1.1 fino a 4K30 / 3840x2160 @ 30Hz utilizzando l'adattatore Lindy Art. 41068 (sulla sorgente) e l'Art. 38146 (sul monitor).

### Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard interfaccia: HDMI 2.0
- Larghezza di banda supportata: 10.2 Gbps
- Distanza massima: 300m (984.24ft)
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Supporto HDCP: Pass-through
- EDID Pass Through: Pass-through
- Audio: Pass-through
- Porte Audio separate: -
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: -
- Protocollo di trasmissione: -
- Mezzo trasmissivo: 1 x Duplex LC (50/125µm)
- Classe laser (solo per fibra): 1
- Lunghezza d'onda (solo per fibra): 850nm
- Chipset: -
- Funzioni particolari: Auto Disabilitazione del Laser

## Connettori

- Ingressi del trasmettitore: HDMI (Maschio)
- Uscite del trasmettitore: LC Duplex
- Ingressi del ricevitore: LC Duplex
- Uscite del ricevitore: HDMI (Maschio)
- Porte bidirezionali: -
- Alimentazione: USB Micro-B

## Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxPxAltezza: 75x20x12mm (2.95x0.79x0.47in) per unità
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.048kg (0.11lb) per unità
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 10 - 75% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di corrente: -
- Colore: Nero

## Varie

- Confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 160x220x50mm (6.3x8.66x1.97in)
- Peso lordo: 0.2kg (0.44lb)
- Garanzia (anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH

## Contenuto della confezione

- Unità Trasmittente
- Unità Ricevente
- 2 x Cavo USB A/Micro-B
- Manuale Lindy

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 38170
- EAN: 4002888381703

© LINDY 2019