



## Extender USB 2.0 su Fibra Ottica, 200m

Cod.Art.: 42702

### Descrizione

- Estende un collegamento USB 2.0 fino a 200m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Immune da interferenze RFI/EMI, ideale per ambienti critici
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questo Extender USB 2.0 su fibra ottica supporta distanze di gran lunga superiori rispetto agli Extender su cavo di rete. E' composto da due unità molto compatte, un trasmettitore da connettere alla sorgente, e un ricevitore da connettere alla periferica USB. Le due unità vanno connesse tra di loro tramite un cavo in fibra ottica LC simplex multimodale. Le dimensioni ridotte delle unità facilitano notevolmente l'installazione e l'uso della fibra ottica impedisce che interferenze elettromagnetiche possano generare disturbi nella trasmissione del segnale.

Ideale per estendere segnali di controllo industriale, sorveglianza, storage e periferiche USB come tastiera, mouse, stampanti, scanner, webcam, dispositivi audio, pen drive, dischi esterni e molto altro. Connettendo un hub USB al ricevitore è possibile collegare più periferiche USB. Insieme all'Extender viene fornito un alimentatore opzionale da collegare se necessario.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce USB: USB 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 480 Mbps
- Distanza Massima: 200m (656.16ft)
- Mezzo Trasmissivo: LC Multimodale Simplex
- Chipset: RealTek
- Caratteristiche speciali: -

## Connettori

- Ingressi del Trasmettitore: USB Tipo A (Maschio)
- Uscite del Trasmettitore: LC Simplex (Femmina)
- Ingressi del Ricevitore: LC Simplex (Femmina)
- Uscite del Ricevitore: USB Tipo A (Femmina)
- Alimentazione: 3.5/1.35mm DC

## Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 33x80x13mm (1.3x3.15x0.51in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.192kg (0.42lb)
- Temperatura Operativa: -20° - 75°C (-4°F - 167°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
- Umidità: 0 - 85% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 2A
- Colore: Silver

## Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 260x170x70mm (10.24x6.69x2.76in)
- Peso complessivo: 0.575kg (1.27lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 42702
- EAN: 4002888427029