



Cavo DVI-D Dual Link GOLD M/M 1m
Cod.Art.: 37141

Descrizione

I nostri cavi Premium Gold DVI-D permettono di inviare un segnale digitale DVI-D Dual Link ad una risoluzione massima di 2560 x 1600 e HDTV fino a 1080p. La conformazione e la qualità dei materiali con cui sono costruiti questi cavi assicurano la massima resa e resistenza nel tempo.

- Connettori: DVI-D (Dual Link) Maschio a DVI-D (Dual Link) (24 + 1)
- Supporta DVI-D Dual Link a 2560 x 1600
- Compatibile con HDTV 1080i / p, supporta audio DVI e HDTV / HDCP su DVI
- Contatti e connettori placcati oro 24 carati
- Connettore completamente in metallo per la massima schermatura EMC per evitare interferenze e disturbi
- Cavo con tripla schermatura a bassa attenuazione
- Disponibili fino a 10m, per distanze superiori abbiamo le versioni Super Long Distance
- Colore: Antracite
- 25 anni di garanzia

Dettagli Tecnici

Trasferimento segnali grafici con la massima qualità possibile, anche sui più grandi monitor. I segnali vengono trasmessi in qualità digitale, senza alcuna interferenza

Perchè scegliere i cavi LINDY Premium Gold DVI-D?

Schermatura RF-BLOK

I connettori hanno questa speciale schermatura che li rende estremamente resistenti alle compressioni ed alle alte temperature che potrebbero causare danni durante il processo di saldatura a iniezione. Il design in un unico pezzo completamente in metallo garantisce una schermatura superiore ed un'elevata resistenza nel tempo senza la necessità di aggiungere anelli di ferrite, consentendo al cavo di avere una miglior flessibilità e di subire meno sollecitazioni.

Cavo a bassa attenuazione

Il cavo è prodotto utilizzando rame della miglior qualità con tripla schermatura per ottenere immagini perfette anche su lunghe distanze.

Rapporto Qualità/Prezzo

I nostri cavi Premium Gold DVI-D rappresentano una soluzione sicura ed affidabile di altissima qualità offerta a prezzi molto competitivi.

© LINDY 2019