



Prolunga IEC Rossa, 2m

Cod.Art.: 30478

Descrizione

- Connettore A: IEC C14
- Connettore B: IEC C13
- Tipo di cavo: H05-VVF 3G*0.75mm²
- Numero di conduttori: 3
- Sezione: 0.75mm²
- Disponibili da 0,5 a 2m
- Temperatura operativa: -10 a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: -25 a 70°C
- Disponibile nei colori blu, rosso e arancione
- Garanzia: 10 anni