



Cavo Mini HDMI a DVI-D Black Line, 1m

Cod.Art.: 36281

Descrizione

- Cavo Mini HDMI Maschio a DVI-D Maschio entry level per uso domestico e in piccoli uffici
- Supporta risoluzioni DVI fino a 1920x1200@60Hz e HDTV fino a 1080p
- Guscio in PVC, connettori in nichel, contatti placcati oro 24K
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 32AWG in rame resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi Mini HDMI a DVI-D Black Line, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi Mini HDMI a DVI-D Black Line sono realizzati con conduttori 32AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Connettori con guscio in PVC con impugnatura agevolata e anello protettivo flessibile. Sul connettore DVI sono presenti viti di fissaggio con testa di grandi dimensioni per fissarle senza l'ausilio di un cacciavite.

Supportano risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz, compreso risoluzioni HDTV fino a 1080p.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m e 3m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo C Maschio
- Connettore B: DVI-D Maschio (Single Link)
- Materiale: PVC
- Rivestimento connettore: Nickel
- Pin: ottone
- Rivestimento pin: oro 24K 1µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - HDMI: 14.1x33.5x8.3mm (0.56x1.32x0.33in)
 - DVI: 36.8x44.5x12.5mm (1.45x1.75x0.49in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: DVI-D Single Link
- Colore: nero
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 4.8mm (0.19in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame stagnato
- Dimensione del conduttore: 32AWG
- Schermatura: maglia in alluminio e magnesio, copertura dell'85%

Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 4.95Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200p@60Hz
- Attenuazione nominale: 1 - 825Mhz < 8db
- Raggio minimo di curvatura: 120mm (4.72in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No. 36281
- EAN: 4002888362818

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36280 - 0.5m (1.64ft)
- 36281 - 1m (3.28ft)
- 36282 - 2m (6.56ft)
- 36283 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019