



Cavo USB 2.0 Tipo A a C Anthra Line, 3m

Cod.Art.: 36888

Descrizione

- Cavo USB 2.0 Tipo C a A professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Guscio in PVC con connettori e contatti placcati oro
- Cavo con doppia schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- USB 2.0, 480Mbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 2.0 Tipo C a A Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I connettori USB Tipo C sono reversibili, possono essere inseriti in qualsiasi verso. Si tratta di un cavo completamente bi-direzionale con negoziazione automatica tra sorgente e periferica.

I cavi USB 2.0 Anthra Line sono realizzati con conduttori in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Connettori e contatti placcati oro per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m e 3m

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Placcato oro 24K
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Placcato oro 24K
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - A: 15.5x35.1x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - C: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 3.5mm (0.14in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28/28AWG
- Schermatura: Maglia in alluminio al magnesio 60%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480 Mbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 0.5-3m: 0.5Mhz – 400Mhz < 5.8db
- Raggio minimo di curvatura: 35mm (1.38in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36888
- EAN: 4002888368889

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36885 - 0.5m (1.64ft)
- 36886 - 1m (3.28ft)
- 36887 - 2m (6.56ft)
- 36888 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019