



Matrice AV modulare 32x32

Cod.Art.: 38250

Descrizione

- Supporta risoluzioni fino a 4Kx2K@60Hz (a seconda delle schede utilizzate)
- Supporta segnali audio Stereo LPCM 7.1Ch & DTS-HD Master Audio
- Schede 8 porte in ingresso e uscita con diverse interfacce possono essere installate in qualsiasi combinazione (non incluse)
- Gestione via RS232, Telnet & Web GUI
- 2 anni di garanzia

Disponibile anche nelle versioni 8x8 & 16x16

La matrice digitale AV 32x32 è un prodotto modulare e permette la libera e facile combinazione con diversi moduli d'ingresso e di uscita 8 porte (HDBaseT, HDMI, DVI o VGA). Supporta risoluzioni fino a UHD 4Kx2K@30Hz e distanze fino a 100m (con risoluzioni 1080p). Il design modulare fornisce la massima flessibilità per la distribuzione Audio e Video integrando funzioni di matrice, convertitore ed extender di segnale che ben si adattano in applicazioni digital signage, training center, display pubblicitari ecc.

Doppio alimentatore ridondante per installazioni professionali anche 24 ore su 24.

Gamma di alta qualità e affidabilità garantita 2 anni e con supporto tecnico telefonico gratuito per assistenza pre e post vendita.

Questa matrice include solo il controller, i moduli non sono inclusi e vanno acquistati separatamente.
- Contattateci per informazioni.

Se richiesto, possiamo pre installare le schede desiderate e testarne il corretto funzionamento prima di inviarvela in modo da riceverla già pronta all'uso, dovrete soltanto configurare la matrice in base alle vostre esigenze.

Nota Bene: CEC e ARC non sono supportati

Le schede di ingresso e uscita vanno acquistate separatamente, la foto è solo a scopo illustrativo.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: -
- Standard delle Interfacce: -
- Larghezza di Banda Supportata: 10.2 Gbps
- Risoluzione Massima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- EDID Pass Through: Pass-through, Preset
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio Pass-through
- Porte Audio Separate: -
- Supporto IR: 30 - 50kHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: RS232
- Funzioni Particolari: -

Connettori

- Ingressi: 4 x Schede Input
- Uscite: 4 x Schede Output
- Controllo: RS232, RJ45, 3 x 3.5mm IR
- Alimentazione: 2 x IEC C14 (1 x Ridondante)

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 482x494x233mm (18.98x19.45x9.17in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 15kg (33.07lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: 110 - 240VAC
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 630x630x390mm (24.8x24.8x15.35in)
- Peso Lordo: 22kg (48.5lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- Telaio Matrice 32x32
- 2 x Cavi Alimentazione IEC
- Telecomando IR
- 2 x Cavo IR (1 x Ricevitore, 1 x Emettore)
- 6 x Piastre di chiusura
- Viti di Montaggio
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38250
- EAN: 4002888382502