

Matrice AV modulare 16x16

Cod.Art.: 38251



Descrizione

La matrice digitale AV 16x16 è un prodotto modulare e permette la libera e facile combinazione con diversi moduli d'ingresso e di uscita 8 porte (C6 HDBaseT, HDMI, DVI o VGA). Supporta risoluzioni fino a UHD 4Kx2K@30Hz a distanze fino a 100m (con risoluzioni 1080p). Il design modulare fornisce la massima flessibilità per la distribuzione Audio e Video integrando funzioni di matrice, convertitore ed extender di segnale che ben si adattano in applicazioni di digital signage, training center, display pubblicitari e simili.

- Matrice ridondante (doppi alimentatori con connettore IEC)
- Telaio: matrice modulare (inclusa scheda di controllo) con alloggiamenti per 4 Schede (non incluse)
- Supporta moduli in ingresso e in uscita per segnali HDMI, DVI, VGA e C6 HDBaseT (acquistabili separatamente)
- I segnali delle sorgenti, se necessario, vengono convertiti dalla matrice nel formato di uscita
- Gestione e controllo tramite telecomando IR, tasti sul pannello frontale, schermo o tramite interfaccia web, Telnet e RS232
- 2 anni di garanzia

Disponibili anche le versioni 32x32 e 8x8

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: -
- Standard delle Interfacce: -
- Larghezza di Banda Supportata: 10.2 Gbps
- Risoluzione Massima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit

- EDID Pass Through: Pass-through, Preset
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio Pass-through
- Porte Audio Separate: -
- Supporto IR: 30 - 50kHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: RS232
- Funzioni Particolari: -

Connettori

- Ingressi: 2 x Schede Input
- Uscite: 2 x Schede Outputs
- Controllo: RS232, RJ45, 3 x 3.5mm IR
- Alimentazione: 2 x IEC C14 (1 x Ridondante)

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 482x484x145mm (18.98x19.06x5.71in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 12.5kg (27.56lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: 110 - 240VAC
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 630x630x300mm (24.8x24.8x11.81in)
- Peso Lordo: 19.5kg (42.99lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- Telaio Matrice 16x16
- 2 x Cavi Alimentazione IEC
- Telecomando IR
- 2 x Cavo IR (1 x Ricevitore, 1 x Emettore)
- 2 x Piastre di chiusura
- Viti di Montaggio
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38251
- EAN: 4002888382519

© LINDY 2019