

## Matrice AV modulare 8x8

Cod.Art.: 38252



### Descrizione

La matrice digitale AV 8x8 è un prodotto modulare e permette la libera e facile combinazione con diversi moduli d'ingresso e di uscita 8 porte (C6 HDBaseT, HDMI, DVI o VGA). Supporta risoluzioni fino a UHD 4Kx2K@30Hz a distanze fino a 100m (con risoluzioni 1080p). Il design modulare fornisce la massima flessibilità per la distribuzione Audio e Video integrando funzioni di matrice, convertitore ed extender di segnale che ben si adattano in applicazioni di digital signage, training center, display pubblicitari e simili.

- Matrice con alimentatore integrato
- Telaio: matrice modulare (controller) con alloggiamenti per 2 schede (non incluse)
- Supporta moduli in ingresso e in uscita per segnali HDMI, DVI, VGA e C6 HDBaseT
- I segnali delle sorgenti, se necessario, vengono convertiti dalla matrice nel formato di uscita
- Gestione e controllo tramite telecomando IR, tasti sul pannello frontale, interfaccia web, Telnet e RS232
- 2 anni di garanzia

Disponibile anche nelle versioni [32x32](#) e [16x16](#)

N.B.: le schede non sono incluse, vanno acquistate separatamente

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfaccia AV: -
- Standard delle Interfacce: -
- Larghezza di Banda Supportata: 10.2 Gbps
- Risoluzione Massima: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit

- EDID Pass Through: Pass-through, Preset
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Audio Pass-through
- Porte Audio Separate: -
- Supporto IR: 30 - 50kHz
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: RS232
- Funzioni Particolari: -

## Connettori

- Ingressi: 1 x Schede Input
- Uscite: 1 x Schede Output
- Controllo: RS232, RJ45, 3 x 3.5mm IR
- Alimentazione: 1 x IEC C14

## Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 482x380x100mm (18.98x14.96x3.94in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 3.3kg (7.28lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: 110 - 240VAC
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 580x500x250mm (22.83x19.69x9.84in)
- Peso Lordo: 3.8kg (8.38lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenuto della Confezione

- Telaio Matrice 16x16
- Cavo Alimentazione IEC
- Telecomando IR
- 2 x Cavo IR (1 x Ricevitore, 1 x Emettitore)
- Viti di Montaggio
- Manuale Lindy

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 38252

- EAN: 4002888382526

© LINDY 2019