



Modulo 8 ingressi VGA per matrici modulari AV

Cod.Art.: 38257

Descrizione

- 8 ingressi VGA Femmina & 8x audio stereo (jack da 2.5mm, con cavo adattatore 2.5/3.5mm)
- Supporta risoluzioni fino a WUXGA 1920x1200 @ 60Hz (conversione in digitale effettuata in automatico dalla matrice)
- Supporta audio stereo analogico (viene convertito in 2 canali stereo digitale)
- 2 anni di garanzia

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: VGA
- Standard delle Interfacce: -
- Larghezza di Banda Supportata: -
- Risoluzione Massima: 1920x1200@60Hz
- EDID Pass Through: -
- Supporto HDCP: -
- Supporto Audio: Audio Analogico
- Porte Audio Separate: 2.5mm Audio
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: -
- Interfaccia Seriale: -
- Funzioni Particolari: -

Connettori

- Ingressi: 8 x VGA (Femmina), 8 x 2.5mm (Femmina)
- Uscite: -

- Controllo: -
- Alimentazione: -

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 360x230x22mm (14.17x9.06x0.87in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.48kg (1.06lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 80°C (32°F - 176°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 395x250x45mm (15.55x9.84x1.77in)
- Peso Lordo: 0.805kg (1.77lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- 8 Port VGA Schede Input
- 8 x 2.5 to 3.5mm Audio Cables

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38257
- EAN: 4002888382571