

KERN MBD20K-2S05

Bilancia pesaneonati ottimizzata nell'ergonomia con ampia superficie di appoggio

KERN®



Dimensioni totali (LxPxA):	597 x 350 x 74 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	Plastica
Superficie di pesata (LxP):	560 x 225 mm

Piktogramme

STANDARD



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	10 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearità:	50 g
Portata [Max]:	15 kg
Range della tara:	15 kg
Riproducibilità:	10 g
Risoluzione:	1500
Sistema di pesata:	Cella di carico
Unità di misura:	kg lb

Display

Altezza cifre di display:	3 cm
---------------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Autonomia:	20 h
Batteria:	2x1.5 V AAA

Categoria

Product Group:	Bilancia pesaneonati
----------------	----------------------

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	480 x 654 x 177 mm
n/a:	ERRO
Peso lordo:	5,910 kg
Peso netto:	10 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	597 x 350 x 74 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	650 x 350 x 55 mm