

KERN CP300-3P2

Cella di carico Single-Point in alluminio



Sistema di misurazione

| | |
|------------------------------------|----------|
| Classe OIML: | C3 |
| Combined Error: | 0,023 % |
| Load cell connection: | 4-Leiter |
| Parametro nominale: | 2 |
| Portata [Max]: | 300 kg |
| Resolution Load cell à Verifiable: | 3000 e |
| Y value: | 10000 |

Condizioni ambientali

| | |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente minima: | -35 °C |
| Temperatura d'impiego massima: | 65 °C |
| Temperatura d'impiego massima: | 40 °C |
| Temperatura d'impiego minima: | -10 °C |

Imballaggio & spedizione

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensioni imballaggio (LxPxA): | 160 x 105 x 110 mm |
| Peso lordo: | 613 g |
| Peso netto: | 559 g |
| Spedizione: | 24 h |
| Tipo della spedizione: | Corriere |

Forma

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Dimensioni (LxPxA): | 150 x 35 x 40 mm |
| Dimensioni piatto di pesata (LxPxA): | 400 x 400 x 0 mm |

| | |
|-----------------|-----|
| Lunghezza cavo: | 2 m |
|-----------------|-----|