

# KERN CB5-3Q1

Biegestabwägezellen aus rostfreiem Stahl



## Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,017 %
Load cell connection:	4-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	5 kg
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-30 °C
Temperatura d'impiego massima:	70 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	250 x 155 x 60 mm
Peso lordo:	525 g
Peso netto:	500 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Lunghezza cavo:	3 m
-----------------	-----

## Piktogramme

### STANDARD

