

# KERN CP50-3P9

Celle di carico Single Point in acciaio inossidabile con protezione IP69K



## Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	6-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	50 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-35 °C
Temperatura d'impiego massima:	65 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	230 x 115 x 45 mm
Peso lordo:	1,075 kg
Peso netto:	997 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni (LxPxA):	150 x 40 x 25 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	400 x 400 x 0 mm

Lunghezza cavo:	3 m
-----------------	-----

## Piktogramme

STANDARD

