


KERN CS1500-3P1

Celle di misura 4 conduttori àSà per misurazione di forza e massa

KERN[®]

Piktogramme

STANDARD



Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,020 %
Load cell connection:	4-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	1,500 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-35 °C
Temperatura d'impiego massima:	65 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	185 x 155 x 60 mm
Peso lordo:	752 g
Peso netto:	658 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni (LxPxA):	50,8 x 76,2 x 27,2 mm
Lunghezza cavo:	3 m