

KERN TGC500-1S05

Bilancia tascabile piatta con piatto di pesata inox ampia e pratica vaschetta tara

KERN®



Certificato DAkkS: 963-127

Categoria

Categoria: Bilance
Product Group: Bilancia tascabili

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX): 100 x 130 x 16,5 mm
n/a: 3091
Peso lordo: 318 g
Peso netto: 750 g
Spedizione: 24 h
Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX): 100 x 130 x 18 mm
Materiale dell'alloggiamento: Plastica
Materiale della piatto di pesata: acciaio inox
Superficie di pesata (d): 81

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema di misurazione

Divisione [d]: 100 mg
Intervallo di riscaldamento: 10 min
Linearità: 1,500 g
Peso di calibrazione consigliato: 500 g (M3)
Portata [Max]: 500 g
Possibilità di regolazione: Registrazione con peso esterno
Precisione (di [Max]): 0,300 %
Range della tara: 500 g
Riproducibilità: 500 mg
Risoluzione: 5000
Sistema di pesata: Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.: 2 s
Unità di misura: ct dwt g gn oz ozt

Display

Altezza cifre di display: 1,200 cm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima: 0 °C
Temperatura d'impiego massima: 40 °C
Umidità dell'aria massima: 90 %
Umidità dell'aria minima: 80 %

Alimentazione

Autonomia: 33 h
Batteria: 2xCR2032

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-247