

KERN MGD 100K-1S05

Un design prezioso combinato con un piatto di pesata in vetro su cui salire facilmente e in massima sicurezza



Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	330 x 330 x 160 mm
n/a:	3091
Peso lordo:	2,800 kg
Peso netto:	7,500 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	300 x 300 x 19 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	300 x 300 x 19 mm
Superficie di pesata (LxP):	300 x 300 mm

Piktogramme

STANDARD



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearit�:	1 kg
Portata [Max]:	180 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione impossibile
Precisione (di [Max]):	0,500 %
Riproducibilit�:	1 kg
Risoluzione:	1800
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg lb

Display

Altezza cifre di display:	4 cm
---------------------------	------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %
Umidit� dell'aria minima:	5 %

Alimentazione

Autonomia:	100 h
------------	-------

Categoria

Product Group:	Bilancia pesapersonne professionale
----------------	-------------------------------------