

KERN TGC 1K-3S05

Bilancia tascabile piatta con piatto di pesata inox ampia e pratica vaschetta tara



Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia tascabili

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	100 x 130 x 16,5 mm
n/a:	3091
Peso lordo:	318 g
Peso netto:	750 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	100 x 130 x 18 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Superficie di pesata (d):	81

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	1 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearit�:	6 g
Peso di calibrazione consigliato:	750 g (M3)
Portata [Max]:	1 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	1 kg
Riproducibilit�:	3 g
Risoluzione:	1000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	ct dwt g gn oz ozt

Display

Altezza cifre di display:	1,200 cm
---------------------------	----------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	0 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	90 %
Umidit� dell'aria minima:	80 %

Alimentazione

Autonomia:	33 h
Batteria:	2xCR2032

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificato DAkkS: 963-127