

KERN MGD200K-1LS05

Un design prezioso combinato con un piatto di pesata in vetro su cui salire facilmente e in massima sicurezza



Forma

Dimensioni piatto di pesata (LxPxA): 380 x 330 x 27 mm

Dimensioni totali (LxPxA): 380 x 330 x 27 mm

Superficie di pesata (LxP): 380 x 330 mm

Piktogramme

STANDARD



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	100 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min
Linearit�:	1,350 kg
Portata [Max]:	250 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione impossibile
Precisione (di [Max]):	0,500 %
Riproducibilit�:	1,350 kg
Risoluzione:	2500
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg lb

Display

Altezza cifre di display: 5 cm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %
Umidit� dell'aria minima:	5 %

Alimentazione

Autonomia: 100 h

Categoria

Product Group: Bilancia pesapersonne professionale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	410 x 352 x 215 mm
Peso netto:	10 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere