

KERN TGC 150-2S05

Bilancia tascabile piatta con piatto di pesata inox ampia e pratica vaschetta tara

KERN®



Certificato DAkkS: 963-127

Categoria

Categoria: Bilance
Product Group: Bilancia tascabili

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX): 100 x 130 x 16,5 mm
n/a: 3091
Peso lordo: 306 g
Peso netto: 750 g
Spedizione: 24 h
Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX): 100 x 130 x 18 mm
Materiale dell'alloggiamento: Plastica
Materiale della piatto di pesata: acciaio inox
Superficie di pesata (d): 81

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Sistema di misurazione

Divisione [d]: 10 mg
Intervallo di riscaldamento: 30 min
Linearit : 300 mg
Peso di calibrazione consigliato: 50 g (M2); 100 g (M2)
Portata [Max]: 150 g
Possibilit  di regolazione: Registrazione con peso esterno
Precisione (di [Max]): 0,200 %
Range della tara: 150 g
Riproducibilit : 200 mg
Risoluzione: 15000
Sistema di pesata: Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.: 2 s
Unit  di misura: ct dwt g gn oz ozt

Display

Altezza cifre di display: 1,200 cm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima: 0  C
Temperatura d'impiego massima: 40  C
Umidit  dell'aria massima: 90 %
Umidit  dell'aria minima: 80 %

Alimentazione

Autonomia: 33 h
Batteria: 2xCR2032

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-247