

KERN CT750-3Q1

Scherstab-Messzellen aus rostfreiem Stahl mit IP69-Schutz



Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,017 %
Load cell connection:	6-Leiter
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	750 kg
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-30 °C
Temperatura d'impiego massima:	70 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	250 x 155 x 60 mm
Peso lordo:	1,104 kg
Peso netto:	1 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni (LxPxA):	130 x 31,5 x 31,5 mm
Lunghezza cavo:	5 m

Piktogramme

STANDARD

