

KERN CT1500-3P1

Celle di misura in acciaio antiruggine

KERN[®]



Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-Leiter
Parametro nominale:	3
Portata [Max]:	1,500 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-35 °C
Temperatura d'impiego massima:	65 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	225 x 115 x 45 mm
Peso lordo:	1,100 kg
Peso netto:	1,020 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni (LxPxA):	130 x 34 x 31,8 mm
Lunghezza cavo:	6 m

Piktogramme

STANDARD

