

KERN IFS60K0.5D

Bilancia per conteggio industriale con pratico tastierino per un'agevole immissione di dati, risoluzione di conteggio fino a 75000 punti - anche con certificazione di approvazione [M]



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	500 mg 1000 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h 2 h
Linearit�:	2 g 4 g
Load cell connection:	4-Leiter
Peso di calibrazione consigliato:	60 kg (F2)
Portata [Max]:	30 kg 60 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	-60 kg
Riproducibilit�:	500 mg 1000 mg
Risoluzione:	60 60.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display:	1,650 cm
Altezza cifre di display:	1,350 cm

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	1 g
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	10 g
Risoluzione conteggio:	60000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione di memoria somma:	si
Funzione peak:	si
Pesata con approssimazione:	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	0 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %
Umidit� dell'aria minima:	0 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchg. battery optional (factory)
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK US
Autonomia:	18 h
Autonomia:	8 h
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	100-240V50/60Hz 190mA

Servizi

Certificato DAkkS:	963-129
Regolazione in loco:	961-249

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia industriale

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	795 x 460 x 220 mm
Peso lordo:	11,973 kg
Peso netto:	9,930 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Altezza stativo:	60 cm
Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxX):	260 x 150 x 65 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxX):	400 x 300 x 120 mm
Dimensioni totali (LxPxX):	400 x 300 x 120 mm
Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	3 m
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	400 x 300 mm
Supporto a parete:	si


KERN IFS60K0.5D



Bilancia per conteggio industriale con pratico tastierino per un'agevole immissione di dati, risoluzione di conteggio fino a 75000 punti - anche con certificazione di approvazione [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

