

KERN UID1500K-1DM



Bilancia pesa-pallet a due campi ad alta risoluzione con approvazione di taratura [M] e un gran numero di interfacce dati



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	200 g 500 g
Intervallo di riscaldamento:	10 min 10 min
Linearit�:	600 g 1500 g
Load cell connection:	4-wire
Numero di portate:	2
Portata [Max]:	600 kg 1500 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	-1,500 t
Riproducibilit�:	200 g 500 g
Risoluzione:	3 3.000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	4 s
Unit� di misura:	g HJ kg lb oz PCS tJ

Display

Altezza cifre di display:	2,500 cm
Altezza cifre di display:	2,500 cm

Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	4 kg 10 kg
Classe di taratura:	III
Divisione omologata [e]:	200 g 500 g
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si
Periodic Verification for Italy:	969-112
Possibilit� di taratura in fabbrica:	si

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione Data Hold:	si
Funzione di conteggio:	si
Indicatore ora:	si
Pesata con approssimazione:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	95 %
Umidit� dell'aria minima:	10 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional - intern
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	EURO UK US
Autonomia:	43 h
Autonomia:	26 h
Autonomia:	100 h
Tempo di carica:	3 h
Tensione in entrata:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax

Servizi

Certificato DAkkS:	963-130
Omologazione:	965-230
Regolazione in loco:	961-250

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia per pallet

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	1240 x 890 x 250 mm
Peso lordo:	65 kg
Peso netto:	44 kg
Spedizione:	48 h
Tipo della spedizione:	Impresa di trasporti

Forma

Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	268 x 115 x 80 mm
Dimensioni piatto di pesata (LxPxA):	1190 x 840 x 110 mm

KERN UID1500K-1DM




Bilancia pesa-pallet a due campi ad alta risoluzione con approvazione di taratura [M] e un gran numero di interfacce dati

Livella:	si
Lunghezza cavo apparecchio indicatore:	5 m
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (LxP):	1195 x 840 mm
Supporto a parete:	si

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

