



## Sistema di misurazione

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Load cell connection:       | 6-wire                         |
| Possibilità di regolazione: | Registrazione con peso esterno |
| Risoluzione (non tarabile): | 10000                          |

## Display

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Altezza cifre di display: | 7,620 mm |
|---------------------------|----------|

## Condizioni ambientali

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'impiego massima: | 40 °C  |
| Temperatura d'impiego minima:  | -10 °C |

## Servizi

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Regolazione in loco: | auf Anfrage   on request |
|----------------------|--------------------------|

## Categoria

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Categoria: | Apparecchi indicatore |
|------------|-----------------------|

## Imballaggio & spedizione

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensioni imballaggio (LxPxA): | 260 x 155 x 140 mm |
| Peso lordo:                     | 413 g              |
| Peso netto:                     | 149 g              |
| Spedizione:                     | 24 h               |
| Tipo della spedizione:          | Corriere           |

## Forma

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA): | 120 x 101 x 23 mm |
|--|-------------------|