

KERN HFD10T-3IP

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t

KERN®



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	1 kg 2 kg 5 kg
Intervallo di riscaldamento:	10 min 10 min 10 min
Linearit�:	2 kg 4 kg 10 kg
Portata [Max]:	3 t 6 t 12 t
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Precisione (di [Max]):	0,200 %
Range della tara:	11,995 t
Riproducibilit�:	1 kg 2 kg 5 kg
Risoluzione:	3 3.000 2.400
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	2 s
Unit� di misura:	kg

Display

Altezza cifre di display:	3 cm
---------------------------	------

Funzioni

Funzione standby:	si
-------------------	----

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	95 %
Umidit� dell'aria minima:	10 %

Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK
Autonomia:	70 h
Autonomia:	30 h
Batteria:	1x12V Type 23A
Tempo di carica:	12 h
Tensione in entrata:	110 V - 240 V AC

Servizi

Certificato DAkkS:	963-133H
Regolazione in loco:	961-252

Categoria

Product Group:	Bilancia da gru
----------------	-----------------

KERN HFD10T-3IP

Robusta bilancia da gru ad alta risoluzione fino a 12 t



Imballaggio & spedizione


Dimensioni imballaggio (LxPxA):	720 x 270 x 270 mm
n/a:	3481
Peso lordo:	23 kg
Peso netto:	21 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	190 x 130 x 150 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	190 x 130 x 570 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Alluminio

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

