

# KERN ABP 100-5DM



Bilancia analitica Premium con la nuova generazione Single-Cell per risultati di pesata altamente rapidi e stabili



## Sistema di misurazione

Divisione [d]:	0,010 mg   0,100 mg
Intervallo di riscaldamento:	8 h   8 h
Linearit�:	0,050 mg   0,200 mg
Peso minimo (USP):	40 mg
Portata [Max]:	52 g   120 g
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno Registrazione con peso interno (automatica) Registrazione con peso interno (manuale)
Range della tara:	120 g
Riproducibilit�:	0,020 mg   0,100 mg
Risoluzione:	5.200.000 1.200.000
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	8 s   2 s
Unit� di misura:	ct g mg

## Display

Altezza cifre di display:	1,200 cm
---------------------------	----------

## Dati tecnici di taratura

Carico minimo [Min]:	1 mg
Classe di taratura:	I
Divisione omologata [e]:	1 mg   1 mg
Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU:	si

Periodic Verification for Italy: 969-112

Possibilit  di taratura in fabbrica: si

## Conteggio

Peso di riferimento:	si
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	1 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	10 mg
Risoluzione conteggio:	120000

## Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione di memoria somma:	si
Funzione standby:	si
Pesata con approssimazione:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si
Visualizzazione capacit�:	si

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 �C
Temperatura d'impiego massima:	30 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

## Alimentazione

Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK US
Tensione in entrata:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Servizi

Certificato DAkkS:	963-101
Omologazione:	965-201
Regolazione in loco:	961-247

## Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia analitica

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	595 x 380 x 540 mm
Peso lordo:	11,230 kg
Peso netto:	7,720 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

# KERN ABP 100-5DM



Bilancia analitica Premium con la nuova generazione Single-Cell per risultati di pesata altamente rapidi e stabili

## Forma

Camera di pesata (LxPxA):	166 x 156 x 220 mm
Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	213 x 433 x 344 mm
Dimensioni gabbietta antivento (LxPxA):	213 x 156 x 225 mm
Livella:	si
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Piedini girevole:	si
Superficie di pesata (d):	91

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

