

# KERN CO5-Y4

Celle di misura miniaturizzate a bottone in acciaio inossidabile

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema di misurazione

Combined Error: 0,500 %

Load cell connection: 4-wire

Parametro nominale: 1

Portata [Max]: 5 kg

## Condizioni ambientali

Temperatura d'impiego massima: 40 °C

Temperatura d'impiego minima: 0 °C

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA): 150 x 100 x 38 mm

Peso lordo: 59 g

Peso netto: 21 g

Spedizione: 24 h

Tipo della spedizione: Corriere

## Forma

Lunghezza cavo: 2 m