

KERN CR 2000-3P1

Dinamometri in acciaio inossidabile



Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-wire
Parametro nominale:	2
Portata [Max]:	2 t
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-50 °C
Temperatura d'impiego massima:	70 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	220 x 220 x 85 mm
Peso lordo:	1,316 kg
Peso netto:	973 g
Spedizione:	96 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Lunghezza cavo:	6 m
-----------------	-----

Piktogramme

STANDARD

