

# KERN CR 60-3P1

Dinamometri in acciaio inossidabile

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema di misurazione

Classe OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-wire
Parametro nominale:	1
Portata [Max]:	60 kg
Resolution Load cell à Verifiable:	3000 e
Y value:	10000

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	-50 °C
Temperatura d'impiego massima:	70 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Temperatura d'impiego minima:	-10 °C

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	220 x 180 x 60 mm
Peso lordo:	598 g
Peso netto:	383 g
Spedizione:	96 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Lunghezza cavo:	3 m
-----------------	-----

## Piktogramme

STANDARD

