# KERN **346-79-2023a**

Peso singolo, classe OIML M1, 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata




## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Peso individuale |
| Gruppo di prodotti | OIML M1 |
| Famiglia di prodotti | 346 |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Peso di calibrazione - volume ($cm^3$) | 7042,2535 |
| Possibilità di valutazione della conformità | ✓ |
| Peso di calibrazione - incertezza della densità ($kg/m^3$) | 600 |
| Peso di calibrazione - volume incertezza ($cm^3$) | 595,12 |
| Peso di calibrazione OIML classe | M1 |
| Peso di calibrazione - valore nominale | 50 kg |
| Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-) | 2,5 g |
| Peso di calibrazione - densità ($kg/m^3$) | 7100 |
| OIML-conforme | ✓ |
| Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML) | 3000 |

## Design

| | |
|---|---|
| Struttura peso | Blocco Eco |
| Dimensioni peso (L×P×A) | 310×157×195 mm |
| Materiale | ghisa laccata |
| Tipo di regolazione | Camera di aggiustamento - Sigillo |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 962-646 |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 2 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 330×180×230 mm |
| Metodo di spedizione | Spedizioniere |
| Peso netto ca. | 50 kg |
| Peso lordo ca. | 50 kg |
| Peso di spedizione | 50 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761241701 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD

2 DAYS

### OPTION

DAkkS