

Peso singolo, classe OIML M3, 10 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML M3
Famiglia di prodotti	366

Sistema di misura

Peso di calibrazione - volume (cm ³)	1408,4507
Possibilità di valutazione della conformità	✓
Peso di calibrazione - incertezza della densità (kg/m ³)	600
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	119,024
Peso di calibrazione OIML classe	M3
Peso di calibrazione - valore nominale	10 kg
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	5 g
Peso di calibrazione - densità (kg/m ³)	7100
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	1500

Design

Struttura peso	Blocco Eco
Dimensioni peso (L×P×A)	190×95×109 mm
Materiale	ghisa laccata
Tipo di regolazione	Camera di aggiustamento - Sigillo

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-644
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×95×109 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg

Casi facoltativi

Caso - Alluminio Codice articolo	346-070-600
----------------------------------	-------------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761241831
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

